


## 工業総合研究所所有装置

名称	大型ボールミル	メーカー	(株)セイワ技研	型式	AXB-100	取得	H24
概要	容量100Lのポットに試料とボールを入れ、回転させることにより試料を細かく粉砕することができます。ポット開口部にメッシュ付仕切り板と容器を装着し、回転させながら傾けることにより、ボールと粉砕物を分離、排出することができます。						
応用事例	<ul style="list-style-type: none"> <li>大量の炭や鉱物などの粉砕および混合・均一化</li> </ul>						
主な仕様	ポット容量: 100L ボール: アルミナ製大小2種類						
処理時間	(準備+排出時間+12~24時間)/個						
試料等の制約	<ul style="list-style-type: none"> <li>一回当たりの最大試料処理量は33L程度</li> <li>弊所の大小2種類アルミナボール以外を使用する場合は、ご用意ください。</li> </ul> <p>その他、お気軽にご相談ください。</p>						
使用料 手数料	機器貸出: 600円/時間						
お問い合わせ 工業総合研究所 技術支援部 TEL: 017-728-0900, FAX: 017-728-0903 e-mail: kou_souken@aomori-itc.or.jp							